

A família completa de lentes de contacto descartáveis mensais em **High Performance Hidrogel**, com o maior leque de parâmetros, ideal para todos os pacientes que procuram uma solução fiável e confortável todo o dia.



55

PARÂMETROS

Material	Hidrogel, Filcon IV 1
Hidrófila	55%
Raio de curvatura (mm)	8.60
Diâmetro (mm)	14.20
Potências Esféricas (D)	-10.00 a -6.00 (passos 0.50)
	-6.00 a +6.00 (passos 0.25)
	+6.00 a +8.00 (passos 0.50)
Substituição	Mensal



Toric

PARÂMETROS

Material	Hidrogel, Filcon IV 1
Hidrófila	55%
Raio de curvatura (mm)	8.70
Diâmetro (mm)	14.40
Potências Esféricas (D)	-8.00 a -6.00 (passos 0.50)
	-6.00 a +4.00 (passos 0.25)
	+4.50 a +6.00 (passos 0.50)
Cilindros (D)	-0.75 a -2.75 (passos 0.50)
Eixos	10° a 180° passos de 10°
Substituição	Mensal



Toric HC

PARÂMETROS

Material	Hidrogel, Filcon IV 1
Hidrófila	55%
Raio de curvatura (mm)	8.70
Diâmetro (mm)	14.40
Potências Esféricas (D)	-10.00 a -6.00 (passos 0.50)
	-6.00 a +6.00 (passos 0.25)
	+6.00 a +10.00 (passos 0.50)
Cilindros (D)	-0.75 a -5.75 (passos 0.50)
Eixos	-0.75 a -2.75 passos de 10°
	-3.25 a -5.75 passos de 5°
Substituição	Mensal



Multifocal

PARÂMETROS

Material	Hidrogel, Filcon IV 1
Hidrófila	55%
Raio de curvatura (mm)	8.60
Diâmetro (mm)	14.30
Potências Esféricas (D)	-10.00 a -6.00 (passos 0.50)
	-6.00 a +4.00 (passos 0.25)
	+4.50 a +10.00 (passos 0.50)
Adições (D)	High e Low
Substituição	Mensal